

**kolpa·san**<sup>®</sup>


by kolpa

MASAŽNA KABINA

**Aria Quat A0**


Nr.S03

PREDMONTAŽNA



Ø 6.5 mm

detail A



Montažna višina 2200

T

**kolpa·san**<sup>®</sup>


by kolpa

MASAŽNA KABINA

**Aria Quat A0**


Nr.S03

PREDMONTAŽNA



Ø 6.5 mm

detail A




Montažna višina 2200

T

Priljučna cev za mlačno vodo 1/2".  
Debelini tlak: najmanj 2 mpa, 4 bar.  
min 0,2 kPa max 0,4 kPa


POZOR: Pri montaži masazne kabine morajo biti stene ravne, ker sicer robovi motijo montažo. Najmanjša višina stene, obložene s ploščami je 2,2 m.



Priljučna cev za vročo vodo 1/2".  
Debelini tlak: najmanj 1 mpa, 3,5 bar.  
min 0,2 kPa max 0,4 kPa

Priljučna cev za hladno vodo 1/2".  
Radni tlak: najmanj 2 mpa, 4 bar.  
min 0,2 kPa max 0,4 kPa

OPREZ: Pri montaži: tla kabine, stene morajo biti ravni, ker sicer robovi motijo montažo. Najmanjša višina stene, obložene s ploščami je 2,2 m.



Priljučna cev za vročo vodo 1/2".  
Radni tlak: najmanj 2 mpa, 4 bar.  
min 0,2 kPa max 0,4 kPa